

ME MF 17,5 - Montagefot

2908281

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908281>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Fotreglage i metall med fjäder, för mellanelement.



Fördelar

- Enkel montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2908281
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHAAZ
Produktnyckel	ACHAAZ
GTIN	4017918167882
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,042 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,004 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	DE

ME MF 17,5 - Montagefot

2908281

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908281>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montagefot
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME
Produktfamilj	ME 17,5..

Mått

Bredd	17,5 mm
Höjd	30 mm
Djup	6,5 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Stål, förtennt
-----------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

ME MF 17,5 - Montagefot

2908281

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908281>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MF 17,5 - Montagefot

2908281

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908281>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com