

VL FPM 19U - Bildskärm



2913021

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2913021>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



19"-LCD-plattskärm (48 cm) med resistiv pekskärm. Med två USB-anslutningar på baksidan och en på framsidan.

Produktbeskrivning

Valueline®-plattskärmar kan användas överallt där bildskärmarna ska placeras på större avstånd. De kan installeras i ett hölje (montering med frontplattor) eller fästas på ett VESA-fäste. VL FPM...-plattskärmarna kan användas tillsammans med alla Valueline-Box-IPC och med alla datorer med VGA- eller DVI-gränssnitt.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2913021
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRBAAD
Produktnyckel	DRBAAD
GTIN	4046356662321
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,4 kg
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,4 kg
Tullnummer	85299096
Ursprungsland	TW

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monitor
------------	---------

Datorinformation

Processor	utan processor
Operativsystem	utan operativsystem
Arbetsminne	utan arbetsminne
Lagringsminne	utan dataminne
Kylning	passiv
kortplatser	utan kontakt

Display

Display-typ	48.3 cm / 19"-TFT
Bildskärmsupplösning	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Touch-teknik	analog-resistiv (polyester)
Displaybelysningstyp	CCFL
Ljusstyrka	300 cd/m ² typiskt (reglerbar)
MTBF	> 50000 h
Antal färger	16,7 milj. färger

Elektriska egenskaper

Försörjning

Spänningsförsörjning	24 V DC (typisk)
Spänningsområde	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Matningsspänning	24 V DC ±20 %
Maximal strömuttagning	1,74 A (24 V DC)

Gränssnitt

Gränssnitt	1x USB 1.1, Typ A
	1x USB 2.0, Typ A
	1x USB på framsidan
Monitorutgång	1x DVI-D
	1x VGA
Nätverk	utan nätverk

Mått

Yttermått

Bredd / Höjd / Djup	489 mm / 406 mm / 48 mm (Med infattning)
---------------------	--

Byggmått

Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup	444 mm / 362 mm / (Väggöppning)
-------------------------------	---------------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65 (front), IP20 (baksida)
Drifttemperatur	0 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	5 % ... 95 %
Stötar	15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27
Vibration (drift)	DIN EN 60068-2-6

Montering

Monteringssätt	Montering i väggöppning eller VESA-hållare
----------------	--

VL FPM 19U - Bildskärm

2913021

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2913021>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211509
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------