

EMG150-H 52MM GN - Skyddskåpa



2943521

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943521>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Täckhuv, för komponenternas berörings- och dammskydd, i grönt utförande. Höjd: 52 mm, bredd: 150 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2943521
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918081133
Vikt per styck (inklusive förpackning)	66,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	66,44 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EMG150-H 52MM GN - Skyddskåpa

2943521

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943521>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	Kapsling
Poltal	58
utförande	Skyddskåpa

Mått

Bredd	150 mm
Bygghöjd	52 mm
Djup	75 mm
Längd	38 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	polykarbonat PC-F fiberförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------

EMG150-H 52MM GN - Skyddskåpa

2943521

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2943521>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com