

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Skyddskåpa

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947158>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Täckhuv, för komponenternas berörings- och dammskydd, i klart utförande. Höjd: 7,5 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2947158
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918082628
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,62 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Skyddskåpa



2947158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947158>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckhuv
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EMG
Produktfamilj	EMG
Poltal	14
utförande	Skyddskåpa
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	37,5 mm
Djup	75 mm
Längd	38 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Färg (Kapsling)	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Skyddskåpa

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947158>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 37-H 7,5MM KLAR - Skyddskåpa

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947158>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com