

UM 72-SE BK - Sidoelement

2977474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977474>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement, 5 mm brett, kretskortsbredd: 72 mm



Fördelar

- Enkel montering
- Flexibel form och storlek
- Prismässigt fördelaktigt tack vare färre kapslingsdelar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2977474
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918281458
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,74 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,74 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM72
utförande	Sidoelement
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	5 mm
Höjd	89,6 mm
Djup	22,8 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

UM 72-SE BK - Sidoelement

2977474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977474>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977474>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM 72-SE BK - Sidoelement

2977474

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2977474>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com