

UKH 50 EP - Inläggningsprofil

3009228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3009228>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Inläggningsprofil, färg: silverfärgad



Produktbeskrivning

Inläggsprofil för bandedaranslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3009228
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1ZWX
Produktnyckel	BE1ZWX
GTIN	4017918091736
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,946 g
Tullnummer	74198090
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Metall

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

UKH 50 EP - Inläggningsprofil

3009228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3009228>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
ECLASS-15.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com