

AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040889>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, bredd: 8,2 mm, höjd: 150 mm, poltal: 2, färg: grå, monteringsätt: DIN-skenemontage



Fördelar

- De dubbla stödbockarna för skärmning är särskilt lämpliga för en platsbesparande ledaranslutning av plintar och enheter med kabelinföring på bägge sidor
- För montering av skärmplintar SK

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3040889
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7113
Produktnyckel	BE7113
GTIN	4017918903589
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,27 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock

3040889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040889>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Stödblock
Poltal	2

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	0 A
-----------------	-----

Mått

Måttskiss	
Bredd	8,2 mm
Höjd	150 mm
Djup på NS 35/7,5	28,7 mm
Djup på NS 35/15	36,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock




3040889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040889>

Ritningar

Måttskiss



AB-SK 65-D INSULATED - Stödbock

3040889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3040889>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---