

WS UT 10 - Varningsskylt



3047361

E-nummer: 2942004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047361>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Varningsskylt för UT-plintar



Fördelar

- En ofrivillig beröring av anslutningspunkterna förhindras
- Varningsskyltar och varningsskydd används som täckning och märkning av nätanslutningsplintar
- Varningsskyltarna monteras i vardera plints skruvschakt
- Kan kapas i längd- och tvärriktning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3047361
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2511
Produktnyckel	BG2511
GTIN	4046356073950
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,02 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,9 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

3047361

E-nummer: 2942004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047361>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkare
Konstruktion	Rektangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
märkning	Blixtpil

Mått

Bredd	10,15 mm
Höjd	25,2 mm
Djup	4,2 mm

Materialuppgifter

Färg	gul/svart
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
-------------------	-------------------------------------

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

WS UT 10 - Varningsskylt



3047361

E-nummer: 2942004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047361>

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 130 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

WS UT 10 - Varningsskylt

3047361

E-nummer: 2942004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047361>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

3047361

E-nummer: 2942004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3047361>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com