

KDT 4-5 - Kabelhylsa

3063125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063125>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Små, slitsade kabelhylsor som passar på ledningar med 4-5 mm i diameter.

Produktbeskrivning

Slitsade hylsor för genomföring av förkonfektionerade kablar och ledningar med 4-5 mm i diameter. Kan sättas in i följande KEL-tättningsramar: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. I monterat tillstånd utgör hylsorna samtidigt dragavlastning enligt DIN EN 50262.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3063125
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356300902
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,59 g
Ursprungsland	DE

KDT 4-5 - Kabelhylsa

3063125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063125>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	1

Materialuppgifter

Material	Eastomer
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	4 mm ... 5 mm
------------------------	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

KDT 4-5 - Kabelhylsa

3063125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063125>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

KDT 4-5 - Kabelhylsa

3063125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063125>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com