

# KDT 15-16 - Kabelhylsa

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063235>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Små, slitsade kabelhylsor som passar på ledningar med 15-16 mm i diameter.

## Produktbeskrivning

Slitsade hylsor för genomföring av förkonfektionerade kablar och ledningar med 15-16 mm i diameter. Kan sättas in i följande KEL-tätningsramar: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. I monterat tillstånd utgör hylsorna samtidigt dragavlastning enligt DIN EN 50262.

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3063235       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Produktnyckel                          | AF7CCX        |
| GTIN                                   | 4046356301015 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,15 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,6 g         |
| Ursprungsland                          | DE            |

# KDT 15-16 - Kabelhylsa

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063235>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produkttyp      | Kabelhylsa |
| Antal ledningar | 1          |

### Materialuppgifter

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Material                       | Eastomer |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0       |

### Kabel/ledare

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter | 15 mm ... 16 mm |
|------------------------|-----------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Skyddsklass     | IP54             |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |

# KDT 15-16 - Kabelhylsa

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063235>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
|-------------|----------|

# KDT 15-16 - Kabelhylsa

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063235>



## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)