

KDT 4/5 - Kabelhylsa

3063468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063468>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Små, slitsade kabelhylsor som passar för fyra ledningar med diameter från 4 x 5 mm.

Produktbeskrivning

Slitsade hylsor för genomföring av fyra ledningar med 4 x 5 mm i diameter. Kan sättas in i följande KEL-tättningsramar: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. I monterat tillstånd utgör hylsorna samtidigt dragavlastning enligt DIN EN 50262.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3063468
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356301312
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,49 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,49 g
Ursprungsland	DE

KDT 4/5 - Kabelhylsa

3063468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063468>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	4

Materialuppgifter

Material	Eastomer
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm
------------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

KDT 4/5 - Kabelhylsa

3063468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063468>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

KDT 4/5 - Kabelhylsa

3063468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3063468>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
--

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com