

C-RC 25/M12 DIN - Ringkabelsko



3240103

E-nummer: 0811393

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240103>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ringkabelsko, oisolerad, 25 mm², M12

Fördelar

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- De hårdlödda presszonerna möjliggör högsta utdragsvärde för ledare
- Ringkabelskorna utan plasthylsa består av högvärdig, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar för ett maximalt korrosionsskydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240103
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3422
Produktnyckel	BH3422
GTIN	4046356453202
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,964 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,964 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-RC 25/M12 DIN - Ringkabelsko



3240103

E-nummer: 0811393


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240103>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Design i enlighet med DIN 46234
	Hårdlödd
	Galvaniskt förtennad

Mått

Måttskiss	
Bredd	22 mm
Hylslängd	42 mm
Längd isolerhölje	11 mm
Avisoleringslängd maximal	14 mm
Avstånd isolerhölje mitt	20 mm
Materialstyrka min.	1,5 mm
Innermått isolerkrage	7,5 mm

Innermått

Innerdiameter	13 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Koppar
Beläggning	förtennad

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	42 mm
-----------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	110 °C
-----------------	--------

Standarder och bestämmelser

Design enligt standard	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 25/M12 DIN - Ringkabelsko

3240103


E-nummer: 0811393

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240103>



Ritningar

Måttskiss



C-RC 25/M12 DIN - Ringkabelsko



3240103

E-nummer: 0811393

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240103>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 25/M12 DIN - Ringkabelsko



3240103

E-nummer: 0811393

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240103>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com