

EC 10 TR - Europaplint

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240178>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Europaplint (sockerbit) av polyamid, transparent, för anslutning av styva ledare och flexibla ledar med trådändhylsa med en area från 1 till 10 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240178
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7321
Produktnyckel	BE7321
GTIN	4046356457835
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,48 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	44,48 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Europaplint
Poltal	12
Delning	11,5 mm
Antal anslutningar	24
Antal rader	1

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	1,82 W
---------------------------------------	--------

Anslutningsdata

Märkarea	10 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M3,5
Åtdragningsmoment	0,8 ... 1 Nm
Avisoleringslängd	7 mm
Ledararea styv	1 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea AWG	16 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	1 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	16 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, styva	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Märkström	57 A (vid 10 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	57 A (vid 10 mm ² ledararea)
Märkspänning	450 V (Använd endast upp till 250 V utan fixering!)
Märkarea	10 mm ²

Mått

Bredd	22,2 mm
Höjd	17,3 mm
Djup	22,2 mm
Borrhålsavstånd	11,5 mm
Delning	11,5 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

EC 10 TR - Europaplint

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240178>



Isolationsmaterial	PA
--------------------	----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Tekniska data

Borrhålsavstånd	11,5 mm
-----------------	---------

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
----------------	----------------------

EC 10 TR - Europaplint

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240178>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	d9e3747c-1ff8-4b50-9de4-fbb0a312592e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com