

EC 16 - Europaplint

3240179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240179>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Europaplint (sockerbit) av polypropylen, vit, för anslutning av styva ledare och flexibla ledar med och utan trådändhylsa med en area från 1,5 till 16 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240179
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7321
Produktnyckel	BE7321
GTIN	4046356457842
Vikt per styck (inklusive förpackning)	74,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	74,19 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	AT

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Europaplint
Poltal	12
Delning	15 mm
Antal anslutningar	24
Antal rader	1

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	2,43 W
---------------------------------------	--------

Anslutningsdata

Märkarea	16 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M4
Åtdragningsmoment	1,2 ... 1,5 Nm
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea AWG	14 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	14 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 ledare med samma area, styva	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	1 mm ² ... 4 mm ²
Märkström	76 A (vid 16 mm ² ledararea)
Belastningsström maximal	76 A (vid 16 mm ² ledararea)
Märkspänning	450 V
Märkarea	16 mm ²

Mått

Bredd	20,7 mm
Höjd	25 mm
Djup	20,7 mm
Borrhålsavstånd	15 mm
Delning	15 mm

Materialuppgifter

Färg	vit
------	-----

EC 16 - Europaplint

3240179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240179>



Brännbarhetsklass enligt UL 94	-
Isolationsmaterial	PP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Tekniska data

Borrhålsavstånd	15 mm
-----------------	-------

Montering

Monteringssätt	direkt fastskruvning
----------------	----------------------

EC 16 - Europaplint

3240179

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240179>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com