


# CD 80X80 - Kabelkanal



3240200

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, grå, bestående av över- och underdel, bredd: 80 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm

## Fördelar

- Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
- Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
- Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
- Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
- Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
- Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240200       |
| Antal/förp.                            | 8 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 8 Styck       |
| Försäljningskod                        | BE7431        |
| Produktnyckel                          | BE7431        |
| GTIN                                   | 4046356459211 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 778 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 750 g       |
| Tullnummer                             | 39259020      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# CD 80X80 - Kabelkanal

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | Kabelkanal |
|------------|------------|

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 80 mm   |
| Höjd  | 80 mm   |
| Längd | 2000 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Färg                           | stengrå (RAL 7030) |
| Material                       | PVC                |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0                 |
| Materialets innehåll           | blyfri             |

### Kabel/ledare

|            |     |
|------------|-----|
| Halogenfri | nej |
|------------|-----|

### Mekaniska egenskaper

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Användningstvärsnitt                     | 5685 mm <sup>2</sup> (100 %)       |
| Antal ledningar vid fyllnadsmängden 60 % | 215 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
|-----------------|------------------|

# CD 80X80 - Kabelkanal

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>



**CSA**

Godkännande-ID: 80202282



**VDE symbolgodkännande**

Godkännande-ID: 40058456



**UL Recognized**

Godkännande-ID: E328576

# CD 80X80 - Kabelkanal

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 80X80 - Kabelkanal

3240200

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240200>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)