


CD 120X80 - Kabelkanal



3240202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240202>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, grå, bestående av över- och underdel, bredd: 120 mm, höjd: 80 mm, längd: 2 000 mm

Fördelar

- Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe
- Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri
- Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD
- Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste
- Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna
- Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240202
Antal/förp.	8 Styck
Minsta beställningsantal	8 Styck
Försäljningskod	BE7431
Produktnyckel	BE7431
GTIN	4046356459266
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 213 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 994,4 g
Tullnummer	39259020
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelkanal
------------	------------

Mått

Bredd	120 mm
Höjd	80 mm
Längd	2000 mm
Borrhålsavstånd	25 mm
Borrhålsdiameter	4,5 mm ... 14 mm

Materialuppgifter

Färg	stengrå (RAL 7030)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	blyfri

Kabel/ledare

Halogenfri	nej
------------	-----

Mekaniska egenskaper

Användningstvärsnitt	8676 mm ² (100 %)
Antal ledningar vid fyllnadsmängden 60 %	318 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Tekniska data

Borrhålsavstånd	25 mm
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 60 °C
-----------------	------------------

CD 120X80 - Kabelkanal

3240202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240202>



Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240202>



CSA

Godkännande-ID: 80202282



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40058456



UL Recognized

Godkännande-ID: E328576

CD 120X80 - Kabelkanal

3240202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240202>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 120X80 - Kabelkanal

3240202

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240202>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com