

WP-STEEL ZC 27 - Skyddsslang

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddsslang, material: Stål, förzinkat, kapslingsklass: IP40, färg: silverfärgad, innerdiameter: 23 mm, Total längd: 10 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240866
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356738606
Vikt per styck (inklusive förpackning)	999,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	999,9 g
Tullnummer	83071000
Ursprungsland	DE

WP-STEEL ZC 27 - Skyddsslang

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Skyddsslangens längd mäts sträckt; längdtolerans $\pm 5\%$
-----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslang
Draghållfasthet GRP	500 N

Mått

Innermått

Innerdiameter	23 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Material	Stål, förzinkat
Materialets innehåll	halogenfri

Kabel/ledare

Böjradie, dynamisk	120 mm
Böjradie, statisk	48 mm
Draghållfasthet	500 N
Halogenfri	ja

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP40
Drifttemperatur	-50 °C ... 250 °C

WP-STEEL ZC 27 - Skyddsslang

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



VDE symbolgodkännande

WP-STEEL ZC 27 - Skyddsslang

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL ZC 27 - Skyddsslang

3240866

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240866>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com