

# WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelförskruvning, metrisk gänga, skyddsklass IP66, med dragavlastning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240954       |
| Antal/förp.                            | 20 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 20 Styck      |
| Försäljningskod                        | AF7DSA        |
| Produktnyckel                          | AF7DSA        |
| GTIN                                   | 4046356710619 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,04 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,04 g       |
| Tullnummer                             | 39174000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Produkttyp          | Skyddsslangsförskruvning |
| Användning          | Kabelförskruvning        |
| Typ av förskruvning | Skyddsslang-förskruvning |
| utförande           | Yttergånga               |
| Kabelanslutning     | rak                      |
| Typ av gänga        | metriska                 |

### Mått

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Bredd                 | 23 mm |
| Höjd                  | 59 mm |
| Nyckelbredd           | 21 mm |
| Nyckelbredd montering | 21 mm |
|                       | 22 mm |

### Yttermått

|               |       |
|---------------|-------|
| Ytterdiameter | 12 mm |
|---------------|-------|

### Materialuppgifter

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Material                       | PA 6                              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                                |
| Material skruvanslutning       | PA                                |
| Materialets innehåll           | silikon-, halogen- och kadmiumfri |

### Kabel/ledare

|            |    |
|------------|----|
| Halogenfri | ja |
|------------|----|

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Typ av förskruvning | Skyddsslang-förskruvning |
|---------------------|--------------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Skyddsklass     | IP66              |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |

# WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>

## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>



**UL Recognized**

Godkännande-ID: E86359



LR



VDE symbolgodkännande

# WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GR HF IP66 M20 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240954

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240954>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)