

WP-CN PA M16 - Motmutter

3241133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241133>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Motmutter, för gänga M16, färg: grå



Fördelar

- Muttrarna av polyamid används för att sätta fast skyddsslangförskruvningar i hål utan gänga.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241133
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356785396
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,515 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,515 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

WP-CN PA M16 - Motmutter

3241133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241133>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flat mutter
Typ av gänga	M16

Mått

Höjd	5 mm
Gängtyp anslutningssida	M16

Materialuppgifter

Material	Polyamid fiberförstärkt
----------	-------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com