

PROFINET CONFIGURATOR

PROFINET Configurator バージョン 1.1 Windows システム用



データシート
106534_ja_01

© PHOENIX CONTACT 2016-04-21

1 説明

PROFINET は、マーケットをリードする産業用 Ethernet のスタンダードに成長しました。

この先進の技術は今や世界中で確固とした基盤を築き、多くの産業分野におけるスタンダードとなっています。その統合的アプローチにより、PROFINET は多岐にわたる要求をすべて満たすことが出来ます。

PROFINET Configurator を用いて、PROFINET ネットワークを簡単かつ理解し易い方法でコンフィギュレーションおよびコミッショニングすることが可能です。

PROFINET Configurator は、PROFINET コントローラスタックで利用可能なすべての定義済み起動パラメータを含むネットワーク環境設定を、XML ファイルを介して行います。

特長

- バス構成の表示とセットアップ
- ネットワークトポロジーの表示
- 統合デバイスとモジュールカタログ
- GSDML 2.31 インポート
- デバイス詳細の表示
- 起動パラメータの環境設定
- ネットワークにおけるデバイス診断
- デバイスの名前付けの実行

2 製品内容

- PROFINET Configurator ソフトウェアインストーラ
 - デバイスカタログ
 - モジュールカタログ
- 資料
 - PROFINET Configurator クイックスタートガイド

3 対応 OS

- Windows XP SP 3
- Windows Vista
- Windows 7 (32 Bit/64 Bit)
- Windows 8 (32 Bit/64 Bit)



文書は常に最新版をご使用になるよう、ご確認ください。



Windows XP、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8 は Microsoft Corporation の商標です。その他用いられているすべての製品名は、それぞれのメーカーの商標となります。



このデータシートは次ページにリストアップされているすべての利用可能な製品に対して有効です。

4 技術データ

一般システム要件

CPU	Pentium 800 MHz 以上
RAM	RAM 256 MB 以上
ハードディスクの容量	空きメモリ 400 MB 以上
モニタ	SVGA (800 x 600 ピクセル) 以上、XGA (1024 x 768 ピクセル) 推奨
対応 OS	<ul style="list-style-type: none">- Windows XP SP 3- Windows Vista- Windows 7 (32 Bit/64 Bit)- Windows 8 (32 Bit/64 Bit ; Microsoft .NET Framework® Version 3.5 は手動でインストールする必要があります)

利用可能な製品

PROFINET Configurator Express	PROFINET ネットワーク用コンフィギュレータ 基本バージョン
PROFINET Configurator Professional	PROFINET ネットワーク用コンフィギュレータ Professional バージョン 拡張機能付き <ul style="list-style-type: none">- ネットワークトポロジーの表示- ネットワークにおけるデバイス診断