

Módulos de relé PLC-INTERFACE

Módulos de relé electromecánicos PLC-INTERFACE con contacto dorado, 2 conmutadores								
	Tensión nominal de entrada	Tipo de conmutación del contacto	Corriente de conmutación mínima	Corriente continua límite	Corriente de entrada máxima	Tensión de conmutación máxima	Conexión push-in	Conexión por tornillo
	12 V DC	2 conmutadores	1 mA (24 V)	50 mA	50 mA	30 V AC 36 V DC	2900337	2967277
	24 V DC						2900338	2967125
	48 V DC						2900340	2967280
	60 V DC						2900341	2967303
	24 V AC/DC						2900339	2967112
	120 V AC 110 V DC						2900342	2967138
	230 V AC 220 V DC						2900343	2967141

Módulos de relé electromecánicos PLC-INTERFACE con contacto de potencia, 2 conmutadores y accionamiento manual								
	Tensión nominal de entrada	Tipo de conmutación del contacto	Corriente de conmutación mínima	Corriente continua límite	Corriente de entrada máxima	Tensión de conmutación máxima	Conexión push-in	Conexión por tornillo
	24 V DC	2 conmutadores	10 mA (12 V)	6 A	12 A (20 ms)	250 V AC/DC	2910519	2910502
	24 V AC/DC						2910520	2910503
	120 V AC 110 V DC						2910522	2910505
	230 V AC 220 V DC						2910523	2910506

Módulos de relé electromecánicos PLC-INTERFACE con contacto dorado, 2 conmutadores y accionamiento manual								
	Tensión nominal de entrada	Tipo de conmutación del contacto	Corriente de conmutación mínima	Corriente continua límite	Corriente de entrada máxima	Tensión de conmutación máxima	Conexión push-in	Conexión por tornillo
	24 V DC	2 conmutadores	1 mA (12 V)	50 mA	50 mA	30 V AC 36 V DC	2910524	2910507
	24 V AC/DC						2910526	2910508
	120 V AC 110 V DC						2910528	2910511
	230 V AC 220 V DC						2910529	2910513