

CD 40X60 BU - Propojovací kanál

3240310

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Propojovací kanál pro instalaci a montáž do rozvaděčů, modrý, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 40 mm, výška: 60 mm, délka: 2000 mm

Vaše výhody

- Vylamování můstků bez použití nástrojů a bez otřepů prostřednictvím místa zlomu
- Řezačka propojovacích kanálů PPS CD umožňuje lehký řez šetřící sílu a bez otřepů díky svému pákovému převodu a zvláštní zářezové geometrii
- Lehký řez šetřící sílu a bez otřepů s nůžkami propojovacího kanálu CUTFOX-CD
- Široké, zkosené hlavy můstků propojovacího kanálu zaručují lehkou montáž a perfektní držení krytu
- Bezpečné držení položených vodičů díky nosným svorkám vodiče zablokovatelným po stranách můstků
- Plastovými rozpěrnými nýty lze jednoduchým způsobem pomocí nýtovacího nástroje upevnit propojovací kanály

Obchodní data

Objednací číslo	3240310
Ks/bal.	24 Kus
Minimální objednané množství	24 Kus
Prodejní kód	BE7
Kód výrobku	BE7432
GTIN	4046356507905
Hmotnost/kus (včetně obalu)	850 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	900 g
Číslo celní sazby	39259020
Země původu	DE

CD 40X60 BU - Propojovací kanál

3240310

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Propojovací kanál
--------------	-------------------

Rozměry

Šířka	40 mm
Výška	60 mm
Délka	2000 mm

Údaje o materiálu

Barva	modrá (RAL 5015)
Materiálem	PVC
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Obsažené látky	bezolovnatý

Kabel/vedení

Bezhalogenovost	ne
-----------------	----

Mechanické vlastnosti

Využitelný průřez	1974 mm ² (100 %)
Počet vodičů při množství náplně 60 %	61 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

CD 40X60 BU - Propojovací kanál

3240310

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



Schválení

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



CSA

ID schválení: 80202282



VDE Povolení značek

ID schválení: 40058456



UL osvědčení

ID schválení: E328576

CD 40X60 BU - Propojovací kanál

3240310

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 40X60 BU - Propojovací kanál

3240310

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240310>



Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com