

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolier- und Crimpautomat, 100 - 240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25 - 4,0 mm<sup>2</sup>, nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> (6 - 12 mm Hülsenlänge)

## Ihre Vorteile

- Mengenzähler
- Der Leiter wird in einem Arbeitsgang abisoliert und mit einer Aderendhülse qualitätsverpresst
- Die Auszugskräfte entsprechen den Anforderungen der IEC/EN 60999 und IEC/EN 60947
- Der Abisolier- und Crimpautomat verarbeitet lose Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228-4
- Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen
- Geeignet für die Massenverarbeitung
- Pro Stunde können bis zu 1000 Leiter verarbeitet werden
- Robuste Bauweise

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208199
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3232
Katalogseite	Seite 439 (C-3-2019)
GTIN	4046356011341
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32.500 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	trapezförmig
Einfühhrlänge minimal	32 mm
Luftverbrauch je Pressung	1,2 l
Pressdruckbereich	5,00 bar ... 6,00 bar

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	70 W

### Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	---

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	14,5 mm

### Maße

Breite	250 mm
Höhe	412 mm
Länge	550 mm
Durchmesser Leitereinführöffnung	6 mm

### Normen und Bestimmungen

Prüfungen	DIN 46228-4: 1990-09
-----------	----------------------

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 25 Jahre;
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## Zubehör

### CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - Umrüstsatz

1208212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208212>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 6 mm

---

### CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Umrüstsatz

1208225

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208225>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>, AWG: 24-22, Abisolierlänge: 8 mm

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - Umrüstsatz

1208241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208241>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160590, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 8 mm,

---

## CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Umrüstsatz

1208270

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208270>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 4 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 10 mm

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 EM - Ersatzmesser

1205215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205215>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Ersatzmesser für 0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, V-Form



---

## CF 1000 SORT0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206890

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206890>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Fördertopf für 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>-Hülsen





# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 SORT1,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1204326

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204326>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Fördertopf für 0,50 ...  
1,5 mm<sup>2</sup>-Hülsen



---

## CF 1000 SORT4,0 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206887

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206887>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 und CF 1000-10,  
Fördertopf für 2,5 mm<sup>2</sup>- und 4,0 mm<sup>2</sup>-Hülsen



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 VEP1,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206900>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für 0,5 ...  
1,5 mm<sup>2</sup>-Hülsen

---

## CF 1000 VEP2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für  
2,5 mm<sup>2</sup>-Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 VEP0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206939>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für 0,25 .. 0,34 mm<sup>2</sup>-Hülsen

---

## CF 1000 VEP4,0 - Werkzeugautomaten Zubehör

1206942

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206942>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 und CF 1000-10, Vereinzelungsplatte für 4,0 mm<sup>2</sup>-Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HWB1,5 - Ersatzhülsenzuführung

1206955

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206955>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Hülswendeblock für 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 HWB4,0 - Ersatzhülsenzuführung

1206968

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206968>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 und CF 1000-10, Hülswendeblock für 2,5 ... 4,0 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HWB0,34 - Ersatzhülsenzuführung

1206971

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206971>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Hülsenwendeblock für 0,25 ..  
. 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen



---

## CF 1000 HA0,5 - Ersatz-Locator

1206984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206984>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer  
160591, Hülsenaufnahme für 0,5 mm<sup>2</sup> Hülse



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HA0,75 - Ersatz-Locator

1206997

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206997>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 0,75 mm<sup>2</sup> Hülse

---

## CF 1000 HA1,0 - Ersatz-Locator

1207006

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207006>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 1,0 mm<sup>2</sup> Hülse

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HA1,5 - Ersatz-Locator

1207019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207019>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 1,5 mm<sup>2</sup> Hülse

---

## CF 1000 HA2,5 - Ersatz-Locator

1207022

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207022>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 2,5 mm<sup>2</sup> Hülse

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HA0,34 - Ersatz-Locator

1207035

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207035>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülse

---

## CF 1000 HA4,0 - Ersatz-Locator

1207048

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207048>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591 und CF 1000-10, Hülsenaufnahme für 4,0 mm<sup>2</sup> Hülse



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LZT1,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1207051

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207051>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Litzenzentriertrichter für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>



---

## CF 1000 LZT2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1207077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207077>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Litzenzentriertrichter für 2,5 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LZT0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1207080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207080>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Litzenzentriertrichter für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>



---

## CF 1000 LZT4,0 - Werkzeugautomaten Zubehör

1207093

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207093>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 und CF 1000-10, Litzenzentriertrichter für 4,0 mm<sup>2</sup>



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 PB 6-2,5 - Ersatzgesenk

1207145

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207145>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Pressbacken für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 mm Hülsenlänge



---

## CF 1000 PB 8-2,5 - Ersatzgesenk

1207158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207158>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Pressbacken für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 8 mm Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 PB 10-2,5 - Ersatzgesenk

1207161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207161>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Pressbacken für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge



---

## CF 1000 SICHERUNG - Ersatzsicherung

1207190

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207190>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Netzsicherung, 20 x 5 mm, träge, 2 A, bis 250 V



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 EM4,0 - Ersatzmesser

1212663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212663>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 und CF 1000-10,  
Ersatzmesser für 4,0 mm<sup>2</sup>, V-Form



---

## CF 1000 PB 6-0,34 - Ersatzgesenk

1212666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212666>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer  
160591, Pressbacken für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm  
Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 PB 8-0,34 - Ersatzgesenk

1212667

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212667>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen, 6 und 8 mm Hülsenlänge



---

## CF 1000 PB 4-10 - Ersatzgesenk

1212668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212668>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 und CF 1000-10, Pressbacken für 4,0 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 ST 6-0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212672>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 mm Hülsenlänge

---

## CF 1000 ST 8-0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212673

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212673>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen und 8 mm Hülsenlänge

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 ST 6-1,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212674

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212674>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 mm Hülsenlänge

---

## CF 1000 ST 8-2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212675>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 8 mm Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 ST 10-2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212676>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

---

## CF 1000 ST 10-4,0 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212677>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Starttaste für 4,0 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HAS 6-0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212678

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212678>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 mm Hülsenlänge

## CF 1000 HAS 8-0,34 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212679>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,25 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen und Hülsenlänge 8 mm

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HAS 6-1,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212680

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212680>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 mm Hülsenlänge

## CF 1000 HAS 8-2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212681>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und Hülsenlänge 8 mm

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 HAS 10-2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212682

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212682>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

---

## CF 1000 HAS 10-4,0 - Werkzeugautomaten Zubehör

1212683

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212683>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenanschlag für 4,0 mm<sup>2</sup> Hülsen und 10 mm Hülsenlänge

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 ADW - Werkzeugautomaten Zubehör

1212684

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212684>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Ausdrehwerkzeug zum Wechseln der Hülsenanschläge

---

## CF 1000 LOC0,34 - Ersatz-Locator

1212900

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212900>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC0,5 - Ersatz-Locator

1212901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212901>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 0,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 LOC0,5 GB - Ersatz-Locator

1212907

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212907>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für Al... GB 0,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC0,75 - Ersatz-Locator

1212902

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212902>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 0,75 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 LOC0,75 GB - Ersatz-Locator

1212908

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212908>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für Al... GB 0,75 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC1,0 - Ersatz-Locator

1212903

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212903>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 1,0 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 LOC1,5 - Ersatz-Locator

1212904

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212904>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC1,5 GB - Ersatz-Locator

1212910

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212910>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für Al... GB 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 LOC2,5 - Ersatz-Locator

1212905

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212905>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC4,0 - Ersatz-Locator

1212906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212906>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für 4,0 mm<sup>2</sup> Hülsen.

---

## CF 1000 PB 2,5 - Ersatzgesenk

1212911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212911>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken für 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen und 6 ... 12 mm Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 PBSQ 0,75 - Ersatzgesenk

1212912

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212912>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken quadratische Form für 0,5 ... 0,75 mm<sup>2</sup> Hülsen, 6 ... 12 mm Hülsenlänge



---

## CF 1000 PBSQ 1,5 - Ersatzgesenk

1212913

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212913>

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken quadratische Form für 1,0 ... 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen, 6 ... 12 mm Hülsenlänge



# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - Umrüstsatz

1208226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208226>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160594, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25 ... 0,34 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 6 ... 8 mm

---

## CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - Umrüstsatz

1208242

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208242>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160594, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 6 ... 12 mm

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Umrüstsatz

1208271

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208271>



Rüstsatz für CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160594, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 4 mm<sup>2</sup>, Abisolierlänge: 10 mm

---

## CF 1000 VEP1,5 GB - Werkzeugautomaten Zubehör

1206901

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206901>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Einzelungsplatte für Al...GB 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup> Hülsen

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch

1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## CF 1000 LOC1,0 GB - Ersatz-Locator

1212909

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212909>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 ab Seriennummer 160637, Hülsenaufnahme für Al... GB 1,0 mm<sup>2</sup> Hülsen

---

## CF 1000 PBSQ 2,5 - Ersatzgesenk

1212914

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212914>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken quadratische Form für 2,5 mm<sup>2</sup> Hülsen, 6 ... 12 mm Hülsenlänge

# CF 1000-1,5 - Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208199>

## FUSE SB 2.0A/250V - Ersatzsicherung

1212685

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212685>



Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 und CF 1000-10,  
Netzsicherung, 20x5 mm, träge, 2 A, bis 250 V

---

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)