

FBI 10- 8 - Feste Brücke

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203263>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0203263
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen
Produktschlüssel	BE1Z2X
Katalogseite	Seite 460 (C-1-2019)
GTIN	4017918099053
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	10
Rastermaß	8 mm

Maße

Rastermaß	8 mm
-----------	------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBI 10- 8 - Feste Brücke

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203263>



Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

FBI 10- 8 - Feste Brücke

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203263>



Zubehör

CUTFOX FB - Schneidwerkzeug

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205985>



Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de