BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magazin

0802747

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802747

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin, Länge: 0,12 m, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm



Ihre Vorteile

- Das Magazin, zur Aufnahme von WMTB-AL..., sorgt in Verbindung mit dem Drucker BLUEMARK CLED für positionsgenauen Druck.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0802747
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356845854
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	58,2 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin

Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm
Länge	120 mm

Materialangaben

Farbe	weiß
Material	POM

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 10.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de