E S6 A 450X620X160 - Leergehäuse

0899045

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899045

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 450 mm x 620 mm x 160 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte

Ihre Vorteile

- Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
- Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
- Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
- Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899045
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DV
Produktschlüssel	BH9112
GTIN	4046356928052
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,82 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,82 kg
Zolltarifnummer	94032080
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Lieferumfang	Montageplatte
	Befestigungswinkel mit Montageschrauben
	Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht
	Installationsanweisung


Isolationseigenschaften

Schutzklasse	I

Elektrische Eigenschaften

Verlustleistung maximal	28 W (T6 bis 40 °C)
	17,5 W (T6 bis 55 °C)
	10,5 W (T6 bis 65 °C)
	38,5 W (T5 bis 40 °C)
	28 W (T5 bis 55 °C)
	21 W (T5 bis 65 °C)
	45,5 W (T4 bis 40 °C)
	21,9 W (T4 bis 55 °C)
	28 W (T4 bis 65 °C)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	450 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	160 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	788 mm
Materialstärke max.	2 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Edelstahl 316L / 1.4404
Material Dichtung	Silikon
Oberflächenbeschaffenheit	gebürstet
Hinweis	Körnung 240

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)	geschraubter Deckel Innensechskantschrauben

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C

Montage

Montagehinweis	Außenbefestigungslaschen

Zeichnungen

Maßzeichnung




E S6 A 450X620X160 - Leergehäuse

0899045

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899045

Schemazeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de