4K-DST 5 FARBLOS - Schildchenträger

1010031

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1010031

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenträger, mit Einsteckstreifen beschriftbar, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 9,2 mm, Textfeldbreite: 4,7 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1010031
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG211A
GTIN	4017918013219
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,175 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,154 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger

Maße

Breite	5,03 mm
Höhe	10,50 mm
Tiefe	6,80 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4,7 mm
Textfeldhöhe	9,2 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	transparent
Material	SAN
Material Basiselement	SAN
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	80 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Montage

Montageart	verrasten

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de