

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild



1014280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014280>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Giftig, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Ihre Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
- Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1014280
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2624
Katalogseite	Seite 352 (C-5-2015)
GTIN	4046356786973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	DE

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild



1014280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014280>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Warnschild bedruckt
Anwendungsbereich	Gefahrstoffschilder
	Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung
Bauform	Raute

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	9
Bedruckung	Giftig

Maße

Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Länge	25 mm
Durchmesser	0,00 mm

Textfeld

Textfeldbreite	25 mm
Textfeldhöhe	25 mm

Materialangaben

Farbe	rot/weiß
Material	Polyester
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Normen und Bestimmungen

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild



1014280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014280>

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild



1014280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014280>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-GHS106 (25X25) - Gefahrstoffschild



1014280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de