

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpspleißschutz, Bauform: gerade, Schutzart: IP20, Anschlussart: Crimpanschluss, Kabelabgang: oben und unten, Farbe: metallisch blank

Produktbeschreibung

Crimpspleißschutz in Blisterverpackung

Ihre Vorteile

- Keine Dämpfungseinflüsse auf den Fusionsspleiß
- Mechanischer Schutz von Fusionsspleißen
- Telekomzulassung gemäß TS 0338/96

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1019678
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNGAZ
GTIN	4055626701189
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,529 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,19 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Spleißschutz für FDX 20 Spleißboxen
Montagehinweis	Verarbeitung mit handelsüblichen Pressen

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Gehäuseart	Lichtwellenleiter
Kabelabgang	oben und unten

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Crimpsanschluss
--------------	-----------------

Maße

Höhe	3 mm
Tiefe	1,2 mm
Länge	30 mm

Materialangaben

Farbe	metallisch blank
Material	Metall

Kabel / Leitung

Leitungstyp	Glasfaser
Leitungsaußendurchmesser	250 µm (inkl. Primärcoating)

LWL-Leitung

Übertragungsmedium	LWL
--------------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (nach DIN EN 61300-2)

Montage

Montageart	Crimpspleißschutz
Montagehinweis	Crimpspleißschutz wird in Spleißhalter eingeklickt

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 9.0	EC003626
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de