

VISU+ 2 RT 8192 NET - Visualisierungs-Software



1043595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043595>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive den Funktion Networking mit der Beschränkung auf 8192 Bytes für I/O-Daten und Variablen im Scripting.

Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar
- Steuerungskopplung mit OPC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1043595
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRDAAB
GTIN	4055626614328
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,1 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

VISU+ 2 RT 8192 NET - Visualisierungs-Software

1043595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043595>



Technische Daten

Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software	Visualisierung
Lizenzinformation	
Art der Lizenz	Laufzeitlizenz
Funktionalität	
Grundfunktionalität	Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server FDA CFR 21 Part 11 kompatibel
Erweiterte Funktionalität	Networking
Integrierte Funktion	Onlineprojektierung Passwortschutz Sprachumschaltung
Anzahl der I/O-Punkte	Networking 8192

Systemvoraussetzungen

Festplattenspeicher	min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 5.5
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)

Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® Embedded Standard 7 Windows® Server 2019 Windows® Server 2016 Windows® Server 2012 R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2003

Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung

Windows® 11

VISU+ 2 RT 8192 NET - Visualisierungs-Software

1043595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043595>



Betriebssystem	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

VISU+ 2 RT 8192 NET - Visualisierungs-Software

1043595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1043595>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de