CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Systempaket

1164787

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 72 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 10 mm^2 und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 4 mm^2, 20 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm^2, 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1164787
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BB
Produktschlüssel	BEA191
GTIN	4063151179038
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.758 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.758 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Set besteht aus

PTFIX 10/12X4 GY - Verteilerblock

3273878

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273878




Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 10/12X4 BU - Verteilerblock

3273880

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273880




Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 10/12X4 RD - Verteilerblock

3273882

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273882




Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 10/12X4 GNYE - Verteilerblock

1153438

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1153438



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

PTFIX 6X4 GY - Verteilerblock

3273790

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273790



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 6X4 BU - Verteilerblock

3273792

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273792



Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 6X4 RD - Verteilerblock

3273794

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273794



Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 6X4 GNYE - Verteilerblock

1154139

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1154139



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

PTFIX 2X2,5 GY - Monoblock

1028067

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028067



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 2X2,5 BU - Monoblock

1028068

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028068



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 2X2,5 RD - Monoblock

1028069

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028069



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monoblock

1091665

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091665



Monoblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm^2, 4 mm^2 und 10mm^2 FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter

3274056

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274056

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm^2 und 4 mm^2 FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau



PTFIX-F - Flansch

3274060

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274060



Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 mm^2 und 4 mm^2 FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

FBS 2-6 - Steckbrücke

3030336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030336




Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 32 A, Farbe: rot

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804183:0001

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0001




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804183:0011

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0011




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804374:0001

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0001




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804374:0011

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0011



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	PTFIX im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. Jetzt auch für 10 mm² Einspeisungen. 92 Verteilerblöcke u.a. mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierung

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1164787

EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de