CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket

1182117

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 10 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt für Leiterquerschnitte bis 10 mm^2 und Abgriffkontakte für Leiterquerschnitte bis 6 mm^2, 10 Tragschienenadapter und Markierungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1182117
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BB
Produktschlüssel	BEA191
GTIN	4063151218881
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	721 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	715 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - Systempaket

1182117

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117

Set besteht aus

PTFIX 10/12X4 BU - Verteilerblock

3273880

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273880




Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 10/12X4 GNYE - Verteilerblock

1153438

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1153438



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 6 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün-gelb

PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054




Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm^2, 4 mm^2 und 10mm^2 FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804374:0001

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804374:0001



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: kleben

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	PTFIX im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 10 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², 10 Trageschienenadapter, Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 … 20

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme
Enthalten in Set	0804374:0011 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182117

EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de