HC-B-AF-SET WM - Anbauflansch

1191455

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1191455

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anbauflansch für HEAVYCON-ADVANCE-Gehäuse, Set bestehend aus: 2 Anbauflanschen mit 4 selbstschneidenden Schrauben (M4,Torx®) und 4 Fächerunterlegscheiben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1191455
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APZ
GTIN	4063151242176
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,88 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	1 Stück je Steckverbinder

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbauflansch
Gehäuseart	Anbauflansch
Bauform	B6 - B24

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	20,5 mm
Tiefe	14 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Mutter

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben.
	Mindestwandstärke eines Stahlbleches: 2,0 mm. Bei Montage mit selbstschneidenden M4-Schrauben: Bohrlochdurchmesser 3,6 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de