# PPS CLASSIC I/M - Schneidwerkzeug

1206256

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206256

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



**Profilschneider,** zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, mit Inch/Millimeter-Maßschiene

## Ihre Vorteile

- Gratfreies und spanloses Ablängen
- Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
- Schnelle und komfortable Einstellung der Schnittlänge durch einen Anschlag
- Präzise und gleichmäßige Schnitte

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1206256 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3115 |
| GTIN | 4017918166557 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 21.000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20.814 g |
| Zolltarifnummer | 82034000 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Profilschneider |
| Anwendung | Tragschiene und 2 Lochstanzen für NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 und NLS-CU 3/10 |
| Produkteigenschaft | Inch/ metrische Maßschiene 1 m mit Anschlagwagen |
| | Mit 2 Lochstanzen ausrüstbar (optional) |
| | Sehr robuste Bauweise |
| | Gratfreies, spanloses Schneiden |
| | Optimierte Hebelübersetzung |
| | Zur Tischmontage (Schraublöcher vorhanden) |

## Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Länge | 100 mm |
| Länge der Maßschiene | 1000 mm |
| Länge des Handhebels | 860 mm |
| Materialstärke max. | 1,5 mm |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | mehrfarbig (RAL -) |
| Material | Stahl |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002212 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de