CUTFOX 10 - Kabelschneidwerkzeug

1206829

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ablängautomat für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche, für 100 ... 240 V-Netzspannung

Ihre Vorteile

- Der Ablängautomat schneidet Leiter, Leitungen und ähnliche Profile
- Einstellarbeiten sind durch den automatischen Nullschnitt beim Betätigen der Start-Taste nicht erforderlich
- Für die Leitereinführung ist lediglich die Frontverkleidung aufzuschwenken
- Die gewünschte Länge und Anzahl wird benutzerfreundlich über das Display eingegeben
- Antriebs- und Führungsrollen stellen sich automatisch auf den jeweilig eingelegten Durchmesser ein

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206829
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3211
GTIN	4017918178871
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12.534 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.393 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Schneidleistung
Allgemein	Querschnitteinstellung automatisch

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidautomat
Dialogsprache	deutsch/englisch/französisch/italienisch
Maximale Anzahl der Schnitte	9999
Schnittlänge	2 mm ... 999999 mm
Schnittstelle Host-System	RS-232
Vorschubgeschwindigkeit	0,5 m/s
Produkteigenschaft	Zuschnitt von Leitern, Leitungen und ähnlichen Profilen
	Schneller Materialwechsel
	Automatischer Nullschnitt nach Materialwechsel
	Bedienung über Tastenfeld und Display
	Automatische Durchmessereinstellung
	Schnittstelle zur Integration in Werkerassistenzsysteme
Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	16 mm²

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	150 VA

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,08 mm² ... 16 mm²
Leiterquerschnitt starr	0,08 mm² ... 2,5 mm²

Maße

Breite	194 mm
Höhe	228 mm
Länge	301 mm

Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ B, EF

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 9,00 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206829

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de