

# CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Crimpeinsatz

1212075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212075>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... verpackt in einer anreichbaren Aufbewahrungsbox

## Ihre Vorteile

- Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212075
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313Y
GTIN	4046356452540
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Crimpeinsatz

1212075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212075>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M

### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	18

### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	16

### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

### Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	20 ... 12

### Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Crimpeinsatz

1212075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212075>



## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

# CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Crimpeinsatz

1212075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212075>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)