# TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher

1212224

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212224

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 Nm

## Ihre Vorteile

- Drehmomentschrauber TSD-M... sind einfach auf das benötigte Drehmoment von 0,3 Nm ... 1,2 Nm einstellbar
- Drehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme
- Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212224 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH314A |
| GTIN | 4046356455589 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 183,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 174 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Drehmomentwerkzeug |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Drehmomentbereich | 0,3 Nm ... 1,2 Nm ±6 % |
| Abtrieb | Außensechskant |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 36,5 mm |
| Klingenbreite | 0 mm |
| Höhe | 36,5 mm |
| Länge | 150 mm |
| Klingendicke | 0 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212224

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040417 |
| ECLASS-15.0 | 21040417 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002132 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 10,344 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de