CF 500/COV - Abdeckhaube

1212250

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212250

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen: 10 mm^2 ... 50 mm^2 (AI 25, AI 50), TWIN-Aderendhülsen: 6 mm^2 ... 16 mm^2 (AI-TWIN 16), unisolierte Kabelschuhe: 16 mm^2 (RC 16), gedrehte Kontakte: 6 mm^2 ... 10 mm^2 (TC HC 10)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212250
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4046356450126
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,8 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0 mm² ... 0 mm²

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	70 mm
Länge	105 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material (Schutzkappe)	Kunststoff
Material (Verschraubung)	Metall
Material (Schraube)	Stahl, verzinkt

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212250

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,017 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de