WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug

1212704

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212704

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm^2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm^2 flexibel /1,5 mm^2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212151 WIREFOX 4/SB

Ihre Vorteile

- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
- Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper
- Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212704
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356783590
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	254 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	252 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	Silikon
	Gummi
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Werkzeugloser Austausch der Abisoliermesser
	Längenanschlag zur Einstellung der Abisolierlänge ≤ 18 mm
	Abgewinkelte Zangenkontur
	Integrierter Drahtschneider

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,1 mm² ... 4 mm² (Abisolierbereich)
	1,5 mm² (Schneidbereich)
Querschnittsbereich AWG	28 ... 12 (Abisolierbereich)
	16 (Schneidbereich)
Abisolierlänge	2 mm ... 18 mm

Maße

Breite	23 mm
Höhe	144 mm
Länge	168 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212704

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de