CRIMPFOX-RC 6 - Presszange

1212710

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212710

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 mm^2 ... 6 mm^2, Indent-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Seitliche Leitereinführung
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Kompakte und leichte Bauweise
- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212710
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356857598
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	437,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	437,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Seitliche Leitereinführung
	Kompakte und leichte Bauweise
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,35 mm²
Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG min	22
AWG max	14

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	4 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,34 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	22 ... 10

Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212710

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de