CRIMPFOX 2,5-M - Presszange

1212719

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212719

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm^2 ... 2,5 mm^2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212719
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4046356857789
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	624,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	624,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp
Produkteigenschaft	Geringe Betätigungskraft
	Kompakte Griffform
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre
	Griff mit Antirutschpad
	Crimpkraft nachjustierbar
	Befestigungsöse für Sicherheitsband

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	1,5 mm²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	0,25 mm²
AWG max	24

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 14

Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212719

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de