# WIREFOX 4 CUS - Abisolierwerkzeug

1212762

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 $mm^2$, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 $mm^2$ flexibel /1,5 $mm^2$ starr, Abisoliermesser austauschbar

## Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212151 WIREFOX 4/SB

## Ihre Vorteile

- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
- Praktischer integrierter Drahtschneider

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212762 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH312V |
| GTIN | 4046356942881 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 211,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,7 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Abisolierwerkzeug |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,1 mm² ... 4 mm² (Abisolierbereich) |
| | 1,5 mm² (Schneidbereich) |
| Querschnittsbereich AWG | 28 ... 12 (Abisolierbereich) |
| | 16 (Schneidbereich) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Länge | 191 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz/grün |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212762

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002109 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de