HC-28P1N120000X - Kontakteinsatz

1240150

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240150

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.





Kontakteinsatz, M27, Polzahl: 28, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240150
Verpackungseinheit	30 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRAJT
GTIN	4063151450564
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,306 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,21 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Serie	HC
Anwendung	Signal
Polzahl	28
Steckgesicht	28
Kodierung	N
Gewindeart	M27

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Nennspannung U_N	48 V AC
	74 V DC

Anschlussdaten

Anschlussart	Lötkelch

Steckverbinder

Drehsinn	Standard

Klassifikationen

ETIM

ETIM 9.0	EC003557

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de