RC-07S1NC20000X - Kontakteinsatz

1240544

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240544

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Die Abbildung zeigt die 6-polige Produktvariante

Kontakteinsatz, M23, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Serie: RC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240544
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4063151425470
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,84 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,201 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Serie	RC
Anwendung	Signal
Polzahl	7
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Überspannungskategorie	III
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Anschlussdaten


Anschlussart	Einlötanschluss

Steckverbinder

Drehsinn	Standard


Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Schemazeichnung



Polbild

Klassifikationen

ETIM

ETIM 9.0	EC003557

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de