QUINT-HP-FAN - Lüfter

1252068

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252068

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Austauschbares Lüftermodul für QUINT-HP-AC-USV

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1252068
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMU2Z9
GTIN	4063151358495
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	157,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128 g
Zolltarifnummer	84145925
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Lüfter
Lebensdauer	70000 h

Eingangsdaten

Eingangsspannung	12 V
Nennleistungsaufnahme	< 7,2 W

Maße

Breite	88 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	128,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19050590
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886

UNSPSC

UNSPSC 21.0	52141800

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,475 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de