BS-MAGAZINE TB - Magazin

1328475

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1328475

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Vorschubmagazin für Komponenten mit einem Tragschienenrastfuß.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1328475
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX2
GTIN	4063151622015
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	214 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	138 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Breite	49 mm
Höhe	77 mm
Länge	555 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material	ABS, PC, POM, 1.4310

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 60,00 %
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 80 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 80 %

Montage

Montagehinweis	Einbauwinkel: 0° ... 10°, Zulässiges Maximalgewicht: 2,5 kg

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21102022
ECLASS-15.0	21102022

ETIM

ETIM 10.0	EC003616

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	3,569 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de