HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelverschraubung

1345613

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Leitungsdurchmesser 6 x 6 mm ... 10 mm

Ihre Vorteile

- Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
- Einführung von mehreren Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern in ein Gehäuse
- Einfache Handhabung und Montage

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1345613
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4063151658793
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	6
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	72 mm
Höhe	95 mm
Länge	53 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Verschraubung	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Dichtung)
	V2 (Gehäuse)
Material Dichtung	NBR (O-Ring)
	NBR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 2	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 3	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 4	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 5	6 mm ... 10 mm
Leitungsaußendurchmesser Leitung 6	6 mm ... 10 mm


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1345613

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de