

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401831>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschrifbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401831
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918020576
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,44 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401831>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	10
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	10
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Maße

Breite	4,00 mm
Höhe	3,97 mm
Tiefe	5,50 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4 mm
Textfeldhöhe	4 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401831>

Montage

Montageart

stecken

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401831>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401831>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de