

HC-HPR-B24-HHWH-1TTM32-EM-BK - Gehäuse

1411888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411888>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON Tüllengehäuse B24, Serie HPR, mit Schraubverriegelung, mit M32-Gewinde, Abgang gerade, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen

Ihre Vorteile

- Vibration und Schock: IEC 61373/EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411888
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AAI
GTIN	4046356944571
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	743,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	728,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-----------	--

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Tüllengehäuse
Produktfamilie	HC-HPR-B
Serie	HPR-B24
Anwendung	Bahnanwendungen
Bauform	B24
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M32
Schutzdeckel	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	59,2 mm
Höhe	110,5 mm
Länge	192 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Art der Verschraubung	1x M32

HC-HPR-B24-HHWH-1TTM32-EM-BK - Gehäuse

1411888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411888>



Verriegelungstyp

Schraube



Montage

Montagehinweis

M6-Verriegelungsschraube, Sechskant mit Schlitz (SW10),
Anzugsdrehmoment: 4 Nm

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-HPR-B24-HHWH-1TTM32-EM-BK - Gehäuse

1411888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411888>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411888>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1411888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411888>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de