

CUC-DST-ABK-CP9 - Knickschutztülle

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419792>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Knickschutztülle, Schutzart: IP20, Farbe: schwarz



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1419792 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNCBZ |
| GTIN | 4055626188218 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,52 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,44 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

CUC-DST-ABK-CP9 - Knickschutztülle

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419792>



Technische Daten

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 12,4 mm |
| Tiefe | 17,2 mm |
| Länge | 28 mm |

Materialangaben

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Material Dichtung | thermoplastisches Elastomere |

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 9 mm |
|--------------------------|---------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 100 °C |

CUC-DST-ABK-CP9 - Knickschutztülle

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419792>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CUC-DST-ABK-CP9 - Knickschutztüle

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419792>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de